


No: 20132-113

## Aplikator APC 300 A



### Wymiary i masa

Wymiary	Ø 2,3 mm
Długość	300 mm

### Cechy podstawowe

Elastyczność	sztywny
Kształty strumienia plazmy	A = aplikacja osiowa
Kształt / postać	A

### Czyszczenie i przygotowanie do użycia

Czyszczenie maszynowe	max 95 °C
Sterylizacja w autoklawie	max 138 °C

### Normy

Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG	IIb
Klasa ochrony według EN 60 601-1	
Typ według EN 60 601-1	

### Pozostałe informacje dotyczące produktu

Ilość w opakowaniu	1 sztuk (a)
Maksymalne napięcie szczytowe	4.3 kVp