

No: 20190-109

Uchwyt elektrod monopolarnych z przełącznikiem kołyskowym



Wymiary i masa

Długość kabla	{mit Anschlusskabel 3 m}
Średnica trzonu	2.35 mm

Cechy podstawowe

Przyłączenie	{International}
--------------	-----------------

Czyszczenie i przygotowanie do użycia

Pakowane sterylnie	R
Produkt jednorazowego użytku	tak

Normy

Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG	IIb
Klasa ochrony według EN 60 601-1	
Typ według EN 60 601-1	

Pozostałe informacje dotyczące produktu

Maksymalne napięcie szczytowe	4.3 kVp
Ilość w opakowaniu	10 sztuk (a)