

No: 20195-232

{Einsatz für BiClamp® 110}



Wymiary i masa

Średnica trzonu	5 mm
Długość	110 mm

Powierzchnia

Powierzchnie chwytu	gładko
---------------------	--------

Czyszczenie i przygotowanie do użycia

Czyszczenie maszynowe	max 95 °C
Sterylizacja w autoklawie	max 138 °C

Normy

Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG	IIb
Klasa ochrony według EN 60 601-1	
Typ według EN 60 601-1	

Pozostałe informacje dotyczące produktu

Ilość w opakowaniu	1 sztuk (a)
--------------------	-------------