

No: 20190-062

Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami



Wymiary i masa	
Długość kabla	z kablem przyłączeniowym o długości 4 m
Średnica trzonu	4 mm

Cechy podstawowe	
Zgodność	{VIO, ICC, ACC, Fremdgeräte}
Przyłączenie	{International}

Czyszczenie i przygotowanie do użycia	
Czyszczenie maszynowe	max 95 °C
Sterylizacja w autoklawie	max 138 °C

Normy	
Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG	IIb
Klasa ochrony według EN 60 601-1	
Typ według EN 60 601-1	

Pozostałe informacje dotyczące produktu	
Ilość w opakowaniu	1 sztuk (a)
Maksymalne napięcie szczytowe	4.3 kVp