

No: 20191-239



Przedłużka do elektrod monopolarnych

Wymiary i masa

Wymiary	ø 4 mm
Średnica trzonu	4 mm
Długość	180 mm

Powierzchnia

Izolacja	{Schaft isoliert}
----------	-------------------

Czyszczenie i przygotowanie do użycia

Czyszczenie maszynowe	max 95 °C
Sterylizacja w autoklawie	max 134 °C

Normy

Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG	Ila
Klasa ochrony według EN 60 601-1	
Typ według EN 60 601-1	

Pozostałe informacje dotyczące produktu

Maksymalne napięcie szczytowe	4 kVp
Ilość w opakowaniu	1 sztuk (a)