

No: 20191-358



Przedłużka do elektrod monopolarnych

Wymiary i masa

| | |
|-----------------|--------|
| Wymiary | ø 4 mm |
| Średnica trzonu | 4 mm |
| Długość | 40 mm |

Powierzchnia

| | |
|----------|-------------------|
| Izolacja | {Schaft isoliert} |
|----------|-------------------|

Czyszczenie i przygotowanie do użycia

| | |
|---------------------------|------------|
| Czyszczenie maszynowe | max 95 °C |
| Sterylizacja w autoklawie | max 134 °C |

Normy

| | |
|----------------------------------|-----|
| Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG | Ila |
| Klasa ochrony według EN 60 601-1 | |
| Typ według EN 60 601-1 | |

Pozostałe informacje dotyczące produktu

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Ilość w opakowaniu | 1 sztuk (a) |
| Maksymalne napięcie szczytowe | 4 kVp |