


No: 20132-224

## {FiAPC-Sonde 2200 SC}



- Przygotowanie sondy ani przewodu nie jest konieczne
- Obniżenie kosztu zabiegu APC
- Filtr gazu nie podlega wymianie
- Funkcja "plug and play" - podłącz instrument i rozpocznij pracę
- Wyższy poziom bezpieczeństwa poprzez zapobieganie zakażeniu

Wymiary i masa	
Wymiary	ø 2,3 mm
Długość	2.2 {Meter}
Cechy podstawowe	
Elastyczność	giętka
Kształty strumienia plazmy	SC = aplikacja boczna
Kształt / postać	SC
Zgodność	{APC 300, APC 2, APC 3}
Czyszczenie i przygotowanie do użycia	
Produkt jednorazowego użytku	tak
Pakowane sterylnie	E0
Normy	
Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG	IIb
Klasa ochrony według EN 60 601-1	
Typ według EN 60 601-1	
Pozostałe informacje dotyczące produktu	
Maksymalne napięcie szczytowe	5 kVp
Ilość w opakowaniu	10 sztuk (a)