

No: 20132-249

{APCapplicator-Adapter }



Cechy podstawowe

Zgodność	APC 2
----------	-------

Czyszczenie i przygotowanie do użycia

Ręczne mycie	Do dezynfekcji poprzez wytarcie lub aerozolem
Czyszczenie maszynowe	max 95 °C
Sterylizacja w autoklawie	max 138 °C

Normy

Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG	I
Klasa ochrony według EN 60 601-1	
Typ według EN 60 601-1	

Pozostałe informacje dotyczące produktu

Ilość w opakowaniu	1 sztuk (a)
Maksymalne napięcie szczytowe	4.3 kVp