

No: 10321-000

IES 300



- Aktywacja manualna przy pomocy przycisku nożnego lub przez czujnik aktywacji, podłączony do generatora HF
- Niski poziom hałasu podczas pracy mimo wysokiego natężenia przepływu
- Łatwość obsługi panelu sterowania; łatwa dezynfekcja zapewnia maksymalny poziom higieny
- Całościowa koncepcja bezpieczeństwa: np. automatyczna blokada na wypadek zassania tkanki (przy wysokiej prędkości przepływu)
- Efektywność kosztowa: duża trwałość filtra (35 h) przy najwyższej prędkości przepływu

Podłączenie sieciowe

Częstotliwość sieci	50 / 60 Hz
---------------------	------------

Wymiary i masa

Szerokość x wysokość x głębokość	410 x 210 x 368 mm
Masa	14 kg

Pozostałe informacje dotyczące produktu

Ilość w opakowaniu	1 sztuk (a)
--------------------	-------------

Normy

Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG	I
Klasa ochrony według EN 60 601-1	I
Typ według EN 60 601-1	CF