

No: 10140-100

VIO® 300 D



- Automatemyczny dobór mocy we wszystkich stosowanych obecnie technikach jej regulacji
- Precyzyjne dozowanie mocy wyjściowej dopasowane do indywidualnych wskazań
- Nowe i udoskonalone tryby i funkcje cięcia i koagulacji
- Różnorodna konfiguracja gniazd przyłączeniowych
- Rozbudowa oprogramowania dostępna w dowolnym czasie dla specyficznych specjalności
- Łatwa, interaktywna i bezpieczna obsługa za pośrednictwem wyświetlacza TFT i funkcji „FokusView”
- Indywidualna konfiguracja programów, tekstowo, w prosty sposób: włączamy urządzenie i rozpoczynamy pracę.
- Funkcja "plug and play" - podłącz instrument i rozpocznij pracę
- Funkcja ReMode: zdalne sterowanie przy pomocy uchwytu lub pedału bezpośrednio ze sterylnej pola operacyjnego
- Przyporządkowanie przełącznika nożnego: na ekranie można przypisać przełącznik nożny, a nawet tylko jeden jego przycisk do wybranego gniazda przyłączeniowego

#### Moc wyjściowa

Maksymalna moc Cięcia	300 W przy 500 Ohm
System bezpieczeństwa	NESSY
Częstotliwość	350 kHz
Maksymalna moc Koagulacji	do 200 watów

#### Podłączenie sieciowe

Częstotliwość sieci	50 / 60 Hz
Pobór mocy w trybie oczekiwania ("standby")	40 wat
Pobór mocy przy max. mocy w.cz.	500 wat / 920 VA
Napięcie sieciowe	100-120 / 220-240 {Volt}
Przyłącze wyrównania potencjałów	tak

#### Wymiary i masa

Szerokość x wysokość x głębokość	410 x 165 x 380 mm
Masa	9,5 kg

#### Pozostałe informacje dotyczące produktu

Ilość w opakowaniu	1 sztuk (a)
Wyświetlacz	Wyświetlacz TFT i FocusView

#### Normy

Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG	IIb
Klasa ochrony według EN 60 601-1	I
Typ według EN 60 601-1	CF
{Kategorie nach UMDNS}	11-490